

SAKUMA ロータ半径表

2024/2/21

微量アングルロータ

ロータ名	最大回転半径cm	最高回転数rpm
5M-36A S/M	9.9	12,000
15M-18A S/M/L	7.35	15,000/15,000/21,000
15.2M-18A S/M/L	7.83	15,000/15,000/18,000
15.5M-18A S/M/L	7.83	15,000/15,000/18,000
15M-24A S/M/L	8.33	15,000
15M-36A S/M/L	8.43	15,000
15M-48A S/M/L	9.93	10,000/10,000/15,000
50M-8A S/M/L	7.38	15,000/18,000

カルチャーチューブ用アングルロータ

ロータ名	最大回転半径cm	最高回転数rpm
50F-4A S/L	8.73	10,500
50F-6AL	9.88	10,000
50F-8AL	10.72	12,000
50F-12AL	13.43	8,500
50F-8AE24A M/L	10.72	10,500/12,000

中～大容量アングルロータ

ロータ名	最大回転半径cm	最高回転数rpm
100M-8AS	7.5	12,000
1B-N12L	8.5	21,000
1B-N24L	10	15,000
4B-N8L	9.4	18,000
6B-N6 S/L	10.1	10,000/21,000
6B-N8L	9.9	20,000
7B-N6L	10.6	12,000
9B-N6L	14.1	10,000
10B-N4L	14.8	10,000
10B-N4S2L	14.5	10,000
10B-N6L	16.8	8,000
10B-N6SL	16.3	8,000

マイクロプレート用アングルロータ

ロータ名	最大回転半径cm	最高回転数rpm
96MT-2AL	12	9,000
96MT-4AL	16	8,000

水平ロータ

ロータ名	最大回転半径cm	最高回転数rpm
PRH96-6L	12.4	9,000
2M-8-12H S/M/L	4.6	15,000
2M-8-18H S/M/L	5.2	15,000

シングロータ

ロータ名	最大回転半径cm	最高回転数rpm
HB-4 /L	—	—
BT-1	16.6	5,000
BT-2	16.8	3,500
BT-1 AD-50TCセット	15.9	5,000
BT-2 AD-50TCセット	16.1	2,200
BT-4	16.2	3,500
BT-5/TR-1、2	14.5	3,500
BT-5/TR-3、4	15.7	3,500
BT-5/TR-5	12	3,500
BT-15	16.2	3,500
HB-C	17	3,500
K-33L	18.7	3,300
HB-2HSL	16.5	5,000

マイクロプレート用シングロータ

ロータ名	最大回転半径cm	最高回転数rpm
HM-2S/L	13.1	3,500
HM-2HSL	14.3	5,000
HM-4HSL	18.1	4,200

微量高速シングロータ

ロータ名	最大回転半径cm	最高回転数rpm
MS-1L	—	—
MSB-2/5/15	7.1	15,000
MS-2 S/M/L	7.8	12,000

高速シングロータ

ロータ名	最大回転半径cm	最高回転数rpm
HS-50F4L	14	9,000
HS-50F8L	16.6	8,300

土壌・連続ロータ

ロータ名	最大回転半径cm	最高回転数rpm
HB-RL	8.8	10,000
10BFL	8.2	17,000
20BFL	10.9	12,000
30BFL	11.9	12,000