

# 遠心脱水機 SIEVA-3

コンパクトで優れた脱水性能

安全で簡単操作

用途に合わせたバスケットロータ2タイプ



バスケットロータ 穴あり : 221.07 V02  
容量 500ml



バスケットロータ 穴なし : 221.07 V04  
容量 500ml

※写真はイメージです。

## SIEVA-3 本体仕様


| 型 番     | SIEVA-3                    |
|---------|----------------------------|
| 最高回転数   | 10,000rpm                  |
| 最大遠心加速度 | 7.825 x g                  |
| 加速時間    | 9 秒                        |
| 減速時間    | 12 秒                       |
| 電 源     | AC100V (トランス付属) 8A 50/60Hz |
| 消費電力    | 0.8KW                      |
| 寸 法     | 38(W) × 32(H) × 50(D)cm    |
| 重 量     | 37kg                       |

## SIEVA-3 価格

| 型 番                                        | 価 格 (税抜)   |
|--------------------------------------------|------------|
| SIEVA-3                                    | ¥1,440,000 |
| SIEVA-3 温調水循環パイプ付                          | ¥1,620,000 |
| SIEVA-3 温調水循環パイプ付<br>耐腐食性コーティング、USB パッケージ付 | ¥2,600,000 |
| バスケットロータ穴あり 221.07 V02                     | ¥878,000   |
| バスケットロータ穴なし 221.07 V04                     | ¥616,000   |
| バスケットロータ穴あり<br>耐腐食性コーティング 221.07 V06       | ¥1,050,000 |

## 遠心脱水機 SIEVA-3

- メンテナンスフリーの高周波モータ
- マイコン制御による速度調整
- 200rpmから最高10,000rpmまでの10rpm間隔での速度設定
- 10秒から99時間59分までのタイマと連続運転
- インバランス検出付
- フタ自動ロック（回転中は開きません）
- 遠心分離状態が確認できるフタ
- ステンレスの本体とチャンバ
- 国際安全規格 IEC61010を準拠



内部構造図（接液部はオールステンレスです）

- 特殊ツマミが付いているフタは、遠心後、残っている固体と同様に簡単に取り外せます。
- NBR ゴムのシール（フタ部）は交換可能です。
- 遠心分離材料が均一に広がり、リンス作用ができるように、バスケットロータの中心はフタに対して円錐状に作られています。
- トップから最上列まで 2.3mm、最下列からローターの底まで 5.2mm、濾紙シートは、洗い流される心配なく簡単に挿入できます。



10 列の穴がローターにあります  
 穴の直径：2.5mm  
 穴から穴までの水平距離：5.5mm  
 穴から穴までの垂直距離：5.5mm  
 バスケットの内径：140mm  
 バスケットの外径：148mm

| 型番      | SIEVA-3 用フィルター         | 入数   | 価格（税抜）   |
|---------|------------------------|------|----------|
| 25-7104 | PP 製フィルター細孔径 1-2 $\mu$ | 10 枚 | ¥348,000 |
| 25-7100 | PP 製フィルター細孔径 7 $\mu$   |      | ¥202,000 |
| 25-7101 | PP 製フィルター細孔径 20 $\mu$  |      | ¥194,000 |
| 25-7102 | PP 製フィルター細孔径 30 $\mu$  |      | ¥186,000 |
| 25-7103 | PP 製フィルター細孔径 50 $\mu$  |      | ¥178,000 |



**HERMLE**  
LABORTECHNIK

製造元：HERMLE 社 ドイツの科学機器メーカー、ヘルムレ社は、1956 年以来 65 年以上にわたり、HERMLE 遠心機を世界中で販売しています。



### 安全上に関するご注意

- 正しく安全にご使用頂く為、必ずご使用前に製品の「取扱説明書」をお読みの上ご使用下さい。

- このカタログに掲載している製品は改良の為、価格や仕様、外観などお断り無く変更する事がありますのでご了承下さい。
- 印刷の都合上、実際の色と異なる場合があります。

販売元：

 株式会社 佐久間製作所

〒144-0045 東京都大田区南六郷 3-16-27

TEL: (03)3733-9751 FAX: (03)3731-1257

URL <http://www.sakumajp.com> E-Mail [sakuma@mbj.nifty.com](mailto:sakuma@mbj.nifty.com)

● 遠心真空濃縮装置も取扱いがございます ●